

品番：EA643BH-2

品名：17x19mm 両口ラチェットレンチ(ノスパ°-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,500円(税抜) / 26,950円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 24,500円(税抜) / 26,950円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/02 08:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|      |                         |    |          |
|------|-------------------------|----|----------|
| サイズ  | 17×19mm                 | 全長 | 310mm    |
| 厚み   | 47mm                    | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量   | 410g                    | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m <sup>2</sup> |    |          |

12ポイント

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

2つボルトのサイズが異なるので、効率的に作業できます。

ハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

