

品番：**EA643BH-5**

品名：24x27mm 両口ラチェットレンチ(ノスパ°-キング)



販売価格	28,100円 (税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	24×27mm	全長	380mm
厚み	56mm	材質	アルミニウム青銅
重量	780g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/m ²		

12ポイント
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
2つボルトのサイズが異なるので、効率的に作業できます。
ハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。
高強度と強力なトルクを実現しています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

