


品番：EA643BJ-36

品名：36mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
全長	205
ヘッド径	36
ヘッド厚	12
ヘッド幅	25
ヘッド深さ	15
ヘッド形状	ノスパ°キング
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	520g
規格	DIN7444

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	36mm	全長	205mm
材質	アルミニウム青銅	重量	520g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN7444		

#### 12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

#### BAM ATEX認証

サイズ	36mm		
-----	------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

