


品番：EA643BJ-46

品名：46mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



仕様書	
●規格 規格	
●材質 材質	
●寸法 寸法	
品名	46mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)
品番	EA643BJ-46
規格	DIN7444
材質	アルミニウム青銅
寸法	全長 235mm 全幅 46mm
重量	890g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 高強度と強力なトルクを実現しています。 エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	46mm	全長	235mm
材質	アルミニウム青銅	重量	890g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN7444		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.