


品番：EA643BJ-65

品名：65mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
カタログ価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



仕様書	
● 製品仕様	
● 主要寸法 (単位: mm)	
全長	298
全幅	25
開口幅	65
開口厚	12
開口深	12
開口径	12
開口間隔	12
開口形状	12ポイント
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	1.8kg
規格	DIN7444
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	65mm	全長	298mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1.8kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN7444		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.