


品番：EA643BK-41

品名：41mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,600円(税抜) / 27,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,600円(税抜) / 27,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 09:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 防爆工具 41mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型) | |
|--------------------------------------|--|
| 品名 | 41mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型) |
| 品番 | EA643BK-41 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 規格 | ISO 1173 |
| 寸法 | 全長: 240mm、開口幅: 41mm |
| 重量 | 860g |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 特徴 | 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
| 用途 | 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。 |
| 備考 | 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|--|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 41mm | 全長 | 240mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 860g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 12ポイント | | | |
| 60°タイプ | | | |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | | | |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | | | |
| 高強度と強力なトルクを実現しています。 | | | |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | | | |
| BAM ATEX認証 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.