

品番：EA643BK-55

品名：55mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



販売価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



仕様書	
●規格・標準	
●寸法	
品名	55mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)
品番	EA643BK-55
材質	アルミニウム青銅
全長	295mm
重量	1.8kg
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント	○
60°タイプ	○
防爆	○
非磁性	○
耐摩耗性	○
耐食性	○
エチレン濃度7.8%以下	○
BAM ATEX認証	○

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	55mm	全長	295mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1.8kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.