

品番：EA643BK-70

品名：70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



販売価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



仕様書	
● 製品仕様	
● 主要寸法	
品名	70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)
品番	EA643BK-70
材質	アルミニウム青銅
規格	JIS B 1051
寸法	70mm
全長	350mm
重量	3.06kg
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	12ポイント、60°タイプ、アルミニウム青銅製、先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。高強度と強力なトルクを実現しています。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	70mm	全長	350mm
材質	アルミニウム青銅	重量	3.06kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.