

品番：EA643BK-70

品名：70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



販売価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



仕様書	
●規格・標準	
●寸法	
●材質	
●表面処理	
品名	70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)
品番	EA643BK-70
規格	ISO 1170
標準	ISO 1170
寸法	70mm
材質	アルミニウム青銅
表面処理	無処理
硬度	HRC20-30
重量	3.06kg
全長	350mm
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	70mm	全長	350mm
材質	アルミニウム青銅	重量	3.06kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
12ポイント			
60°タイプ			
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.