

品番：**EA643BL-1**

品名：30- 32mm フックレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	6,480円 (税抜) / 7,128円(税込)		
カタログ価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	50g
全長	140mm
ナット外径	30~32mm
引張強度	75-85kgf/mm ²
引張耐力	75-85kgf/mm ²
耐熱性	200℃以下
耐油性	優れている
耐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
エチレン濃度	7.8%以下
BAM ATEX認証	取得済み

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

ナット外径	30~32mm	全長	140mm
材質	アルミニウム青銅	重量	50g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.