


品番：EA643BL-24

品名：115-170mm 自在フックレンチ(ノスパ-キング)



販売価格	33,800円(税抜) / 37,180円(税込)		
カタログ価格	33,800円(税抜) / 37,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
※寸法は標準寸法です。	
※寸法は標準寸法です。	
全長	310
ノット外径	115~170
重量	600g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
材質	アルミニウム青銅
引張強度	75-85kgf/mm ²
硬度	HRC20-30
重量	600g
ノット外径	115~170
全長	310
材質	アルミニウム青銅

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質	アルミニウム青銅	ノット外径	115~170mm
全長	310mm	重量	600g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
ノットのサイズに合わせてフックを調整可能			
高硬度と強力なトルクを実現			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.