


品番：EA643BL-8

品名：80- 90mm フックレンチ(ノスパ°-キング)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	335g
全長	284mm
ナット外径	80~90mm
引張強度	75-85kgf/mm ²
引張耐力	75-85kgf/mm ²
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
エチレン濃度	7.8%以下
BAM ATEX	認証済み

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

ナット外径	80~90mm	全長	284mm
材質	アルミニウム青銅	重量	335g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.