

品番：EA643BL-8

品名：80- 90mm フックレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	335g
全長	284mm
ナット外径	80~90mm
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐食性	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
耐摩耗性	高強度と強力なトルクを実現しています。
エチレン濃度	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

ナット外径	80~90mm	全長	284mm
材質	アルミニウム青銅	重量	335g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.