


品番：EA643BP-10

品名：10x110mm [Hex]キーレンチ(ノスパ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,370円(税抜) / 5,907円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,370円(税抜) / 5,907円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 09:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0181ページ | | |



| 標準仕様 | |
|------|--------------------------|
| 項目 | 仕様 |
| 品名 | ノスパ°キング |
| 品番 | EA643BP-10 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 軸径 | 10mm |
| 軸長 | 110mm |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 重量 | 70g |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 耐腐食性 | 優れている |
| 防爆性 | 優れている |
| 非磁性 | 優れている |
| 耐摩耗性 | 優れている |
| 耐食性 | 優れている |

カタログ訂正 26/02/13 軸長: (誤) 112mm → (正) 110mm (No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 10mm | 軸長 | 110mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 70g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.