


品番 : EA643BP-17

品名 : 17x168mm [Hex]キーレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 09:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
項目	仕様
材質	アルミニウム青銅
軸径	17mm
軸長	168mm
硬度	HRC20-30
重量	335g
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
燃焼性	優れている
爆発性	優れている
エチレン濃度	7.8%以下
BAM ATEX	認証済み

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	17mm	軸長	168mm
材質	アルミニウム青銅	重量	335g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.