


品番：EA643CA-30

品名：200mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)



販売価格	9,990円(税抜) / 10,989円(税込)		
カタログ価格	9,990円(税抜) / 10,989円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様書	
●規格 規格	
●材質 材料	
●寸法 寸法	
品名	バルブホイールフック(ノスパ°キング)
品番	EA643CA-30
規格	ISO 9001:2015
材質	アルミニウム青銅
寸法	全長: 200mm
重量	240g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
備考	ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。
	高硬度と強力なトルクを実現
	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

ツメ内径×高さ	30×46mm	全長	200mm
材質	アルミニウム青銅	重量	240g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.