


品番：EA643CA-35

品名：250mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様書	
●規格 規格	
●材質 材料	
●寸法 寸法	
品名	バルブホイールフック(ノスパ°キング)
品番	EA643CA-35
規格	ISO 9001
材質	アルミニウム青銅
寸法	全長: 250mm
重量	340g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐腐食性	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

ツメ内径×高さ	35×52mm	全長	250mm
材質	アルミニウム青銅	重量	340g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.