


品番：EA643CA-60

品名：500mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	500
ツメ内径	60
ツメ高さ	80
重量	1100
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

ツメ内径×高さ	60×80mm	全長	500mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1100g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.