


品番：EA643CA-65

品名：550mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 15:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0185ページ | | |



| 寸法表 | |
|--------|--------------------------|
| 単位: mm | |
| 全長 | 550 |
| ツメ内径 | 65 |
| 高さ | 83 |
| 重量 | 1160g |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|---------|----------|------|--------------------------|
| ツメ内径×高さ | 65×83mm | 全長 | 550mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1160g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいです。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.