

品番：EA643DA-10A

品名：4000g/900mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
カタログ価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様	
品名	ノスパ°キング
品番	EA643DA-10A
重量	4.96kg
全長	900mm
頭重量	4.0kg
頭径	60.5mm
材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量	4.0kg	頭径	60.5mm
全長	900mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量	4.96kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

代替品

品番	EA642KL-4.5
----	-------------



コメント 頭重量:4535g、全長:840mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.