

品番：EA643DA-24

品名：680g/340mm ホールビットハンマー(ノンスパークング)



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

### 仕様

頭重量	680g	頭径	34.5mm
全長	340mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー
重量	880g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

ハンドルはファイバーグラスを含むプラスチック製、外側はPPとTPR素材で覆われており、強靱で耐久性があり、耐油性も優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

エチレン濃度7.8%以下の環境での使用に最適

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

### 代替品

品番	EA643DA-114A
コメント	頭径:26mm、全長:310mm



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.