

品番：**EA643DA-3A**

品名：1500g/370mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	22,400円 (税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様書	
●規格・標準	
●主要寸法(単位:mm)	
●材質	
全長	370
頭径	44
頭重量	1500
重量	1800
引張強度	75-85
硬度	HRC20-30
材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量	1.5kg	頭径	44mm
全長	370mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量	1.8kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/m ²		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

