

品番：EA643DA-8

品名：3000g/700mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/26 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



品質基準	
規格	
検査項目	
材質	アルミニウム青銅
表面処理	陽極酸化処理
寸法	全長: 700mm
重量	3.0kg
頭径	55.5mm
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐熱性	200℃
耐寒性	-40℃
耐油性	優れている
耐食性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
耐摩耗性	優れている
その他	内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

### 仕様

頭重量	3.0kg	頭径	55.5mm
全長	700mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー
重量	3.96kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

### 代替品

品番	EA642KL-3.4
----	-------------



コメント 頭重量:3400g

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.