

品番：EA643DA-9

品名：3600g/700mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)		
カタログ価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



品質基準	
規格	
JIS S 5031	
●鋼の化学成分(質量%)	
●鋼の機械的性質	
引張強さ	750~850
引張伸び	10~15
断面収縮	40~50
衝撃吸収エネルギー	20~30
硬度	HRC20~30
引張強さ	750~850
引張伸び	10~15
断面収縮	40~50
衝撃吸収エネルギー	20~30
硬度	HRC20~30

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量	3.6kg	頭径	58.5mm
全長	700mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー
重量	4.56kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

代替品

品番	EA643DA-9
----	-----------



コメント 頭重量:3400g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.