


品番：EA643DC-1

品名：30x325mm スクレーパー(ノスハ°-キング)



販売価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
カタログ価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/25 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



技術仕様	
1. 仕様	
2. 材質	
3. 寸法	
4. 重量	
5. 硬度	
6. 引張強度	
7. 特徴	
品名	ノスハ°-キング
品番	EA643DC-1
材質	アルミニウム青銅
寸法	全長: 325mm, 刃長: 200mm, 刃幅: 30mm
重量	300g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

刃幅	30mm	刃長	200mm
全長	325mm	材質	アルミニウム青銅
重量	300g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.