

品番：EA643DC-1

品名：30x325mm スクレーパー(ノスハ°-キング)



販売価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
カタログ価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/06 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



技術仕様	
1. 仕様	
● 材質: アルミニウム青銅	
● 刃幅: 30mm	
● 刃長: 200mm	
● 全長: 325mm	
● 重量: 300g	
● 硬度: HRC20-30	
● 引張強度: 75-85kgf/mm ²	
品名	EA643DC-1
規格	30x325mm
材質	アルミニウム青銅
刃幅	30mm
刃長	200mm
全長	325mm
重量	300g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

刃幅	30mm	刃長	200mm
全長	325mm	材質	アルミニウム青銅
重量	300g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.