

品番：EA643DE-14

品名：φ 8x120mm ドリフトピン(ノスパークング)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	115g
全長	120mm
先端径	φ8mm
軸径	φ14mm
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
エチレン濃度	7.8%以下
燃焼性	非燃焼性
磁性	非磁性
耐摩耗性	優れている
耐食性	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

先端径	8.0mm	軸径	14mm
全長	120mm	材質	アルミニウム青銅
重量	115g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.