


品番：EA643DE-6

品名：φ 5x150mm ピンポンチ(ノスパ°-キング)



販売価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
カタログ価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 20:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



品名		品番		規格	
品名	ピンポンチ	品番	EA643DE-6	規格	φ5×150mm
材質	アルミニウム青銅	硬度	HRC20-30	重量	215g
用途	各種金属の打抜き	引張強度	75-85kgf/mm ²	全長	150mm
特徴	非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています	先端径	5.0mm	先端形状	先端径φ5.0mm
注意	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能	エチレン濃度	7.8%以下	環境適性	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています
認証	BAM ATEX認証				

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先端径	5.0mm	全長	150mm
材質	アルミニウム青銅	重量	215g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.