


品番：EA643DF-13

品名：19x180mm 平たがね(ノスパ°-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,970円(税抜) / 8,767円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,970円(税抜) / 8,767円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/06 22:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0180ページ                      |      |   |



| 標準仕様 |                          |
|------|--------------------------|
| 品名   | ノスパ°-キング                 |
| 品番   | EA643DF-13               |
| 材質   | アルミニウム青銅                 |
| 全長   | 180mm                    |
| 刃幅   | 19mm                     |
| 重量   | 366g                     |
| 硬度   | HRC20-30                 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 軸対辺  | 19mm                     |
| 特徴   | 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています   |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|      |                          |    |          |
|------|--------------------------|----|----------|
| 刃幅   | 19mm                     | 全長 | 180mm    |
| 軸対辺  | 19mm                     | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量   | 366g                     | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |    |          |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.