


品番：EA643DG-3

品名：25x150mm ウェッジ(ノスパ°キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,050円(税抜) / 3,355円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,050円(税抜) / 3,355円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/25 05:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0184ページ0192ページ | | |



| 標準寸法 | |
|--------------|--------------------------|
| 単位: mm | |
| 公差: 0.05mm | |
| 材質: アルミニウム青銅 | |
| 硬度: HRC20-30 | |
| 全長 | 150 |
| 先幅 | 25 |
| 頭厚 | 13 |
| 重量 | 185g |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 耐熱性 | 200℃ |
| 耐食性 | 優れている |
| 耐摩耗性 | 優れている |
| 非磁性 | 優れている |
| 防爆 | 優れている |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|------|--------------------------|----|----------|
| 先幅 | 25mm | 頭厚 | 13mm |
| 全長 | 150mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 185g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² | | |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.