


品番：EA643DK-3

品名：28x1000mm ピンチバー(ノスパ°キング)



販売価格	70,900円(税抜) / 77,990円(税込)		
カタログ価格	70,900円(税抜) / 77,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



仕様	
品名	ノスパ°キング
品番	EA643DK-3
材質	アルミニウム青銅
長さ	1000mm
幅	28mm
重量	4080g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
用途	重量物の運搬、こじ開け、移動、位置合わせや修正(アライメント)に
特徴	高硬度と強力なトルクを実現
環境	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

用途	重量物の運搬、こじ開け、移動、位置合わせや修正(アライメント)に	刃幅	28mm
全長	1000mm	軸対辺	25mm
材質	アルミニウム青銅	重量	4080g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.