

品番：EA643FC-101

品名：1/2"DR/16点 ソケットレンチセット(ノンスパーク型)



販売価格	162,000円(税抜)／178,200円(税込)		
カタログ価格	162,000円(税抜)／178,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0182ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

〈セット内容〉	16点組 ・ソケット×11個 ・ラチェットハンドル×1本 ・エクステンションバー×2本 ・T型スライドハンドル×1本 ・スピーダーハンドル×1本	ソケット仕様	対辺: 10・11・12・14・17・19・22・24・27・30 材質:アルミニウム青銅 差込角:1/2”(12.7mm) 12ポイント
ラチェットハンドル仕様	全長:245mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅	エクステンションバー仕様	全長:125・250mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅
T型スライドハンドル仕様	全長:250mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅	スピーダーハンドル仕様	全長:400mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅
ケースサイズ	450×365×140mm	重量	6355g

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
非磁性のため精密機器周辺でも使用可能
-55℃の極低温環境でも使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
保護ケース(防水・防塵)付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.