

品番：**EA643FC-19**

品名：1/2"DRx19mm ソケット(ノスパ°キング)



販売価格	<b>6,530円</b> (税抜) / 7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 5</b> (2026/06/25 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

対辺	19mm	外径	25mm
全長	42mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	100g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

