


品番：EA643FD-26

品名：3/4"DRx26mm ソケット(ノスパークソケット)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



項目	規格	備考
品名	ノスパークソケット	
品番	EA643FD-26	
材質	アルミニウム青銅	
規格	DIN3120	
寸法	外径: 40mm, 全長: 55mm, 対辺: 26mm	
重量	280g	
硬度	HRC20-30	
引張強度	75-85kgf/mm ²	
特徴	12ポイント設計、薄肉設計、エチレン濃度7.8%以下に適合	

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	26mm	外径	40mm
全長	55mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	280g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

対辺	26mm		
----	------	--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.