


品番：EA643FH-24

品名：1/2"DRx320mm スピナーハンドル



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 03:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



品名	規格	単位	在庫	価格
EA643FH-24	1/2"DRx320mm	個	1	11,800円(税抜)

カタログ訂正 26/02/25 全長: (誤) 300mm → (正) 320mm (No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	320mm	差込角	1/2"
材質	アルミニウム青銅	重量	510g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3122		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ハンドルはドライブの軸を中心に回転させることができるため、ボルトやナットをさまざまな角度で回すことができます。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.