

品番：EA643FH-34

品名：1/2"DRx390mm スピーダーハンドル



販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/06 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



仕様書	
● 規格	
● 材質	
● 公差	
項目	規格
全長	390mm
差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅
重量	700g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN3122

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

全長	390mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	700g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN3122		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

アーチ型ハンドルにより、滑りにくく、素早く連続して回転させることができます。

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.