

品番：EA643GF-2

品名：45mm/250mm ウォーターホップライヤー(ノスパークング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/30 04:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0180ページ | | |



| 仕様書 | |
|------------------------------|--------------------------|
| ※本機は、防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |
| ●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性 | |
| 防爆 | 防爆型 |
| 非磁性 | 非磁性 |
| 耐摩耗性 | 耐摩耗性 |
| 耐食性 | 耐食性 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 全長 | 250mm |
| 最大開口 | 45mm |
| 重量 | 370g |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| エチレン濃度 | 7.8%以下 |
| BAM ATEX認証 | 取得済み |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|----|----------|------|--------------------------|
| 全長 | 250mm | 最大開口 | 45mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 370g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口幅を調整できる多段階選択式により、しっかりと固定や保持できます。

ハンドルはプラスチックコーティングされており、握り心地が快適です。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.