

品番：EA643GF-4

品名：55mm/350mm ウォーターホップライヤー(ノスパークング)



販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



仕様書	
●規格 55mm/350mm	
●材質 アルミニウム青銅	
●重量 770g	
●硬度 HRC20-30	
●引張強度 75-85kgf/mm ²	
全長	350mm
最大開口	55mm
材質	アルミニウム青銅
重量	770g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	350mm	最大開口	55mm
材質	アルミニウム青銅	重量	770g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口幅を調整できる多段階選択式により、しっかりと固定や保持できます。

ハンドルはプラスチックコーティングされており、握り心地が快適です。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.