

品番：EA643HA-24

品名：φ26mm/6mm軸 ワイヤブラシ(ノスパークینگ・りん青銅)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ		



仕様	
品番	EA643HA-24
品名	φ26mm/6mm軸 ワイヤブラシ(ノスパークینگ・りん青銅)
材質	りん青銅
線径	0.1mm
毛丈	25mm
軸径	6mm
最大回転数	10,000r.p.m
重量	120g
防錆仕様	標準
防塵仕様	標準
防爆仕様	標準
認証	BAM ATEX

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

ブラシ材質	りん青銅	ブラシ外径	26mm
線径	0.1mm	毛丈	25mm
軸径	6mm	最大回転数	10,000r.p.m
重量	120g		
防爆仕様			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.