

品番：EA643HA-24

品名：φ26mm/6mm軸 ワイヤブラシ(ノスパークینگ・りん青銅)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ		



仕様	
品名	ノスパークینگ・りん青銅ワイヤブラシ
品番	EA643HA-24
軸径	φ6mm
ブラシ外径	φ26mm
線径	0.1mm
毛丈	25mm
重量	120g
最大回転数	10,000r.p.m
材質	りん青銅
防錆処理	無
防爆仕様	有
BAM ATEX認証	有

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

ブラシ材質	りん青銅	ブラシ外径	26mm
線径	0.1mm	毛丈	25mm
軸径	6mm	最大回転数	10,000r.p.m
重量	120g		
防爆仕様			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.