

品番：EA650A-10

品名：650mm 刈込鋏



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,910円(税抜) / 8,701円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,910円(税抜) / 8,701円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/09 19:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2495ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------|-----|-------------------|
| メーカー | アルスコレーション(ARS) | 型番 | KR-1000 |
| 用途 | 葉刈り作業に | 全長 | 653mm |
| 刃長 | 180mm | 刃厚 | 3.6mm |
| 切断能力(目安) | 生木直径 6mm以下 | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) |
| 柄材質 | アルミダイキャスト、ABS樹脂 | 重量 | 780g |

替刃式

錆び・摩耗に強く、耐久性に優れた表面加工を採用

切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用

緩み止め金具方式(支点部)

軽量タイプ

刃カバー付き

枝の剪定には不向きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

