

品番：EA650AC-82A

品名：710mm 枝切鋏



販売価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2494ページ		



軽量で丈夫なアルミハンドル

仕様

刃長	40mm	全長	710mm
切断能力	φ40mm	重量	1.16kg
材質	刃:SK5炭素鋼(フッ素コーティング) 柄:アルミ		
バイパス型			
強化構造により、1回の切断動作で必要な負担が減るため切断しやすい。			
バイパス型で、最大400mmの生きている枝に最適です。			
PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現			
鋸歯状の下刃が枝をしっかりと受けて、枝のねじれを最小限に抑えます			
軽量で丈夫なアルミハンドル			
滑り止めグリップ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

