

品番 : EA650AX-31

品名 : 1.8-3.0m 高枝切(採取型・伸縮柄/刃長60mm)



販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/08 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2493ページ		



仕様

メーカー	アルスコーポレーション(ARS)	型番	160ZTR-3.0-5D
全長	1.8~3m	刃長	60mm
切断能力	φ 12mm	刃材質	高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
グリップ部材質	アルミダイカスト+エラストマー	重量	1310g

5段階伸縮

鍛造刃

替刃式

グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。

グリップ開き角度2段切替式

打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。

刃カバー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

