品番: EA650AX-31

品名: 1.8-3.0m 高枝切(採収型·伸縮柄/刃長60mm)



販売価格	11,300円 (税抜)/12,430円(税込)				
カタログ価 格	11,300円(税抜)/12,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 16:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2554ページ				















仕様

メーカー	アルスコーポレーション(ARS)	型番	160ZTR-3.0-5D
全長	1.8~3m	刃長	60mm
切断能力	φ12mm	刃材質	高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上 げ)
グリップ部材質	アルミダイカスト+エラストマー	重量	1310g

5段階伸縮

鍛造刃

替刃式

グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。

グリップ開き角度2段切替式

打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。

刃カバー付き