

品番：EA650BJ-20

品名：60x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄)



販売価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
カタログ価格	6,120円(税抜) / 6,732円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/16 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	2527ページ		



スチール製の回転小径深穴掘り。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます

仕様

メーカー	浅香工業	型番	071262
穴径(mm)	60	全長(mm)	900
ハンドル長さ	350mm	重量(kg)	1.3
材質	先端:スチール 柄:PVC		

スチール製の回転小径深穴掘り。

らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。
※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。

「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。

「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率が上がります。

「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くなります。

ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。

フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.