品番: EA650BJ-20

品名:60x350mm/900mm オーガー·穴掘り(スチール柄)



スチール製の回転小径深穴掘り。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます

1

2589ページ

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

最新在庫: 10 (2025/11/22 08:14現在)

丁

販売単位

## 仕様

メーカー	浅香工業	型番	071262
穴径(mm)	60	全長(mm)	900
ハンドル長さ	350mm	重量(kg)	1.3
材質	先端:スチール 柄:PVC		

スチール製の回転小径深穴掘り。

らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。

「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。

「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。

「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。

ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。

フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.