

品番：EA650BJ-24

品名：φ75x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄)



販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/16 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2527ページ		



スチール製の回転小径深穴掘り。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。

### 仕様

メーカー	浅香工業	型番	71255
全長	900mm	ハンドル長さ	350mm
穴径	75mm	重量	1.3kg
材質	本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)		

スチール製の回転小径深穴掘り。

ポール、杭の下穴掘り作業等に。

1回の作業で、約150mmの深さの穴をあけられます。数回繰り返すことで、約600mmの深さまで掘ることができます。

「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。

2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。

2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くなります。

ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。

フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.