

品番：EA650BX-112A

品名：9.6-12m 絶縁操作棒



販売価格	127,400円(税抜) / 140,140円(税込)		
カタログ価格	127,400円(税抜) / 140,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 12:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0225ページ2472ページ2492ページ		



カタログ訂正 25/10/27 全長:(正)9.6~12m、段数:(誤)10段→(正)段数なし、重量:(誤)5.1kg→(正)5.5kg (No.57 9046)

仕様

メーカー	宣真工業	型番	SB-12
全長	9.6~12m	収納時サイズ	1.9m (収納時サイズでは使用できません)
継本数	10本	継管最小径	φ28mm
継管最大径	φ64mm	最高電圧	AC1100kV
材質	柄:グラスファイバー ピンロック部:ステンレス	重量	5.5kg
付属品	ケース		

絶縁性に優れています。

先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。

弱い雨・小雨等で使用できる全天候型(雨覆加工は施していません)

★ピンロック+偏芯ジョイント式
<ピンロックジョイント式>
操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。
<偏芯ジョイント式>

一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。

※ピンロック部は全て伸ばしてお使いください。

※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.