

品番：EA652AT-10

品名：130mm 超硬ホ[°] イトけがき針(研磨可能針内蔵)



販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 21:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0569ページ		



仕様

メーカー	たくみ	型番	6315
全長	130mm	重量	43g
ポイント材質	超硬合金	針太さ	2mm
針硬度	HRA87.2		

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。

鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。

頑丈な金属製ボディで、ロック式で使える便利なホルダーです。

握りやすい三角グリップです。

反射を抑える黒色塗装仕様です。

持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.