

品番：EA653B-11B

品名：φ55x140mm ブロワー(精密機器用)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/06/15 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2003ページ		



仕様

メーカー	ハクバ写真産業 (HAKUBA)	型番	KMC-84MRD
ポンプ径(mm)	約φ55	ノズル長(mm)	30
全長(mm)	約140	材質	シリコンゴム

100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブローア

ブローア本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。

ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。

ブローアの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。

独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。

ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.